

SWISS TOOLS

**Skærholder Venstre, HSK-T, Skaft-Ø/plattestørrelse: 63/08HPmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320006 63/08HP
GTIN	2050001772602
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Aksel-spidsafstand f	45 mm
Reservedel	P04
Plattestørrelse	08
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Minimumforborings-Ø D <sub>1</sub> min	80 mm
Udragende længde, A-mål	70 mm
Skaft-Ø	63 mm
Adapter	HSK-T
Indsatstype	Venstre
Holder-standard	ISO 12164-3

Indvendig køling	ja
Skafttype	Konisk hulskaft
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Højtrykskøledyse (HP) Type 63	320001 63
Mellemlæg nr. 1 Type P05	320610 P05
Rørstift nr. 7 Type P01	320618 P01
Knæled nr. 4 Type P04	320612 P04
Rørstift nr. 7 Type P04	320618 P04
Spændeskruer nr. 3 Type P06	320611 P06
Spændeskruer nr. 3 Type P02	320611 P02
Knæled nr. 4 Type P05	320612 P05
Mellemlæg nr. 1 Type P01	320610 P01
Rørstift nr. 7 Type P05	320618 P05
Spændeskruer nr. 3 Type P01	320611 P01
Knæled nr. 4 Type P01	320612 P01
Spændejern nr. 6 Type D07	320614 D07
Mellemlæg nr. 1 Type P06	320610 P06
Spændeskruer nr. 3 Type D07	320611 D07
Knæled nr. 4 Type P02	320612 P02
Dysering nr. 5 Type D07	320613 D07
Rørstift nr. 7 Type P06	320618 P06
Spændeskruer nr. 3 Type P05	320611 P05
Knæled nr. 4 Type P06	320612 P06
Mellemlæg nr. 1 Type P04	320610 P04
Mellemlæg nr. 1 Type P02	320610 P02
Rørstift nr. 7 Type P02	320618 P02

