

**Garant****Indstiksplatte neutral, HB9035, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275000 3
GTIN	4062406098315
Artikelklasse	21H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med slebne flanker.

**Anvendelse:**

Til lille indstiks-Ø i kombination med skærholder nr. 274010 – 274026.

**Passer til:**

Skærholder nr. 274010 – 274026. Borestænger nr. 274170 – 274171.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	3 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Belægning	TiCN
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB9035
Antal skift/skær	1

Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	80 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		