


**Garant****Indstiksplatte neutral, HB9140, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 275003 3      |
| GTIN                | 4062406098339 |
| Artikelklasse       | 21H           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med slebne flanker.

**Anvendelse:**

Til lille indstiks-Ø i kombination med skærholder nr. 274010 – 274026.

**Passer til:**

Skærholder nr. 274010 – 274026. Borestænger nr. 274170 – 274171.

**Teknisk beskrivelse**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,08 mm/o          |
| Stikbredde W                                 | 3 mm               |
| Skæremateriale                               | HM                 |
| Belægning                                    | TiAlN <sup>2</sup> |
| Hjørneradius                                 | 0,2 mm             |
| Skærebetingelse                              | kontinuerlig       |
| Type   | HB9140             |
| Antal skift/skær                             | 1                  |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Vendeskærsplatteprofil | neutral                           |
| Produkttype            | Vendeskærsplatte til stikdrejning |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | betinget egnet | 130 m/min      | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | betinget egnet | 110 m/min      | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | betinget egnet | 90 m/min       | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet | 70 m/min       | P        |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet | 40 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 100 m/min      | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 80 m/min       | M        |
| kontinuerlig                  | egnet          |                |          |
| uregelmæssig                  | betinget egnet |                |          |
| våd, maksimal                 | egnet          |                |          |