


Garant**Indstiksplatte neutral, HU9310, Stikbredde W: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275006 4
GTIN	4062406098360
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Udførelse:**

Med slebne flanker.

Anvendelse:

Til lille indstiks-Ø i kombination med skærholder nr. 274010 – 274026.

Passer til:

Skærholder nr. 274010 – 274026.

Passer til:

Til lille indstiks-Ø i kombination med skærholder nr. 274010 – 274026.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,09 mm/o
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,2 mm
Belægning	ubelagt
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU9310
Antal skift/skær	1

Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	380 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		