


**Garant****Indstiksplatte neutral, HB9140, Stikbredde W: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275003 4
GTIN	4062406098346
Artikelklasse	21H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med slebne flanker.

**Anvendelse:**

Til lille indstiks-Ø i kombination med skærholder nr. 274010 – 274026.

**Passer til:**

Skærholder nr. 274010 – 274026.

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Belægning	TiAlN <sup>2</sup>
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/o
Stikbredde W	4 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB9140
Antal skift/skær	1

Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	M
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		