

**Garant****Sletfræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 16/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212534 16/3
GTIN	4062406098193
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisions-sletfræser til **yderst effektiv forslet- og sletbearbejdning**. Takket være den opdaterede Wiper-geometri leverer den **fremragende overfladekvaliteter i slibekvalitet**. **Ekstreme tidsbesparelser** takket være et stort **linjespring** og en **stor tandtilspænding**.

**Anvendelse:**

Typisk værktøj i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.

**Bemærk:**

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,0** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i alt}$	23 mm
Indvendig køling	ja
Antal skær Z	3
passende vendeskærsplatter	CPHX 0602..
Skær-Ø $D_c$	16 mm
Holdegevind M	M8
Ø $D_1$ h6	8,5 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	2,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Vendeplatteskruesæt	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser