

Garant**Sletfræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 35/4mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212538 35/4
GTIN	4062406098780
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisions-sletfræser til **yderst effektiv forslet- og sletbearbejdning**. Takket være den opdaterede Wiper-geometri leverer den **fremragende overfladekvaliteter i slibekvalitet**. **Ekstreme tidsbesparelser** takket være et stort **linjespring** og en **stor tandtilspænding**.

Anvendelse:

Typisk værktøj i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	3 mm
Holdegevind M	M16
Ø D ₁ h6	17 mm
Skær-Ø D _c	35 mm
Ø D ₂	29 mm
Samlet længde L _{i alt}	42 mm
Indvendig køling	ja
Vendeplatteskruesæt	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)

Antal skær Z	4
passende vendeskærsplatter	CPHX 09T3..
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser