

**Garant**
**Sletfræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/4mm**


## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212538 32/4
GTIN	4062406098773
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

### Udførelse:

Præcisions-sletfræser til **yderst effektiv forslet- og sletbearbejdning**. Takket være den opdaterede Wiper-geometri leverer den **fremragende overfladekvaliteter i slibekvalitet**. **Ekstreme tidsbesparelser** takket være et stort **linjespring** og en **stor tandtilspænding**.

### Anvendelse:

Typisk værktøj i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.

### Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

## Teknisk beskrivelse

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
passende vendeskærsplatter	CPHX 09T3..
Antal skær Z	4
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	3 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	42 mm
Vendeplatteskruesæt	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Skær-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Indvendig køling	ja

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Holdegevind M	M16
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser