

**Garant****Sletfræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212538 25/3
GTIN	4062406098766
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisions-sletfræser til **yderst effektiv forslet- og sletbearbejdning**. Takket være den opdaterede Wiper-geometri leverer den **fremragende overfladekvaliteter i slibekvalitet**. **Ekstreme tidsbesparelser** takket være et stort **linjespring** og en **stor tandtilspænding**.

**Anvendelse:**

Typisk værktøj i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.

**Bemærk:**

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Indvendig køling	ja
Skær-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Holdegevind M	M12
passende vendeskærsplatter	CPHX 09T3..
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	35 mm
Antal skær Z	3
Vendeplatteskruesæt	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	3 mm
Ø $D_2$	21 mm
Skafthudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser