

Garant**Sletfræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 66/8mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212542 66/8
GTIN	4062406098681
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisions-sletfræser til **yderst effektiv forslet- og sletbearbejdning**. Takket være den opdaterede Wiper-geometri leverer den **fremragende overfladekvaliteter i slibekvalitet**. **Ekstreme tidsbesparelser** takket være et stort **linjespring** og en **stor tandtilspænding**.

Anvendelse:

Typisk værktøj i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Indvendig køling	ja
Vendeplatteskruesæt	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Skær-Ø D_c	66 mm

Antal skær Z	8
passende vendeskærsplatter	CPHX 09T3..
Holdeboring-Ø	27 mm
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser