

Garant**Sletfræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/7mm**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212542 52/7 |
| GTIN | 4062406098674 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisions-sletfræser til **yderst effektiv forslet- og sletbearbejdning**. Takket være den opdaterede Wiper-geometri leverer den **fremragende overfladekvaliteter i slibekvalitet**. **Ekstreme tidsbesparelser** takket være et stort **linjespring** og en **stor tandtilspænding**.

Anvendelse:

Typisk værktøj i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Vendeplatteskruesæt | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) |
| Samlet længde $L_{i alt}$ | 40 mm |
| Skær-Ø D_c | 52 mm |
| Antal skær Z | 7 |
| Indvendig køling | ja |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| passende vendeskærsplatter | CPHX 09T3.. |
| Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$ | 3 mm |
| Holdeboring-Ø | 22 mm |
| Skaftudførelse | med boring |
| Fræseanvendelse | Ramping |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Deling af skærene | ulige |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Kopifræser |