

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 0810/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260340 0810/07
GTIN	4062406098902
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	7 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Halsbredde L_4	8,4 mm
Midterforskydning L_3	6,4 mm
ISO-kode holder	A0810H SDQCR/L07
Samlet længde L	100 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Hovedlængde L_1	22,4 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	12,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500