

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 1012/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260340 1012/07
GTIN	4062406099114
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A1012K SDQCR/L07
Mindste forborings-Ø D_{min}	15,5 mm
Hovedlængde L_1	27,5 mm
Halsbredde L_4	10,7 mm
Midterforskydning L_3	9 mm
Spændehøjde L_2	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Plattestørrelse	7 mm
Samlet længde L	125 mm
Nyttedybde T	4 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500