

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 0810/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260341 0810/07
GTIN	4062406099138
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L_2	9 mm
Samlet længde L	100 mm
Hovedlængde L_1	22,4 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Halsbredde L_4	8,4 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	A0810H SDQCR/L07
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Midterforskydning L_3	6,4 mm
Mindste forborings-Ø D_{\min}	12,5 mm
Plattestørrelse	7 mm
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D_5	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500