

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 1216/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260341 1216/07
GTIN	4062406099152
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	7 mm
Samlet længde L	150 mm
Midterforskydning L ₃	11 mm
ISO-kode holder	A1216M SDQCR/L07
Halsbredde L ₄	12 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Mindste forborings-Ø D _{min}	19,5 mm
Spændehøjde L ₂	15 mm
Hovedlængde L ₁	39,5 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Nyttedybde T	5 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500