

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 1012/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260341 1012/07
GTIN	4062406099145
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	125 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Plattestørrelse	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Midterforskydning L ₃	9 mm
Spændehøjde L ₂	11 mm
ISO-kode holder	A1012K SDQCR/L07
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Halsbredde L ₄	10,7 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	15,5 mm
Hovedlængde L ₁	27,5 mm
Nyttedybde T	4 mm
Skaft-Ø D ₅	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500