

**Garant****Notstødholder til notstød-apparater Skaft EWS + Benz, fra notbredde m: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290351 2
GTIN	4062406099480
Artikelklasse	29K

**Beskrivelse****Advarsel:**

Anvend altid minimumsforborings- $\emptyset$  svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings- $\emptyset$  38,22 mm).

**Bemærk:**

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings- $\emptyset$ $D_{\min}$	7,03 mm
Nyttelængde $L_1$	25 mm
Skrue	290399 1
egnet til notbredde m	2 mm
Midterforskydning $L_3$	3,65 mm
Skaft- $\emptyset$	16 mm
Skærholder- $\emptyset$ $D_1$	6,5 mm

Indvendig køling	nej
Skaftlængde L <sub>s</sub>	30 mm
Skaft	EWS + Benz
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj