

SONO  SWISS®**Ultralydsrensere PRESET, Kapacitet: 1l****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082923 1
GTIN	2050001962904
Artikelklasse	04E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.  
Stationære apparater: PRESET – trukket specialstål, til lagring af hyppige anvendelser.

**Anvendelse:**

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

**Leveringsomfang:**

Ultralydsrensere med dæksel, uden kar (nr. 082926).

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.  
Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.

**Teknisk beskrivelse**

Ultralyds-toppræstation	240 W
Rengøringskumme, højde	60 mm
Udvidelsesmulighed, olieseparator	nej
Apparater, længde	206 mm

Kapacitet, rengøringskumme	1 l
Apparathøjde	178 mm
Udvidelsesmulighed, skyllemodul	nej
Varmeeffekt	60 W
Rengøringskumme, bredde	85 mm
Apparater, bredde	118 mm
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering	nej
Rengøringskumme, længde	190 mm
Udvidelsesmulighed, tørremodul	nej
Vægt	2 kg
Bredde, indsætningskar	66 mm
Nominel spænding	230 V
Energiforsyning	Eldrevet
Effektforbrug	90 W
Længde, indsætningskar	172 mm
Nominelt indhold	0,8 l
Produkttype	Ultralydsrensere

## Tilbehør

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5 Påfyldningsmængde l/kg 10	082935 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 10	082930 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082930 2,5
Indsatskar INOX Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 / 082924 1	082926 1
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082934 2,5

Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg AK	082931 AK
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 10	082932 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082932 2,5
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 1	082931 1
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 10	082934 10