

SONO  SWISS[®]**Ultralydsrensere PRESET, Kapacitet: 12l****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082923 12
GTIN	2050001962713
Artikelklasse	04E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.
Stationære apparater: PRESET – trukket specialstål, til lagring af hyppige anvendelser.

Anvendelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Ultralydsrensere med dæksel, uden kar (nr. 082926).

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.

Teknisk beskrivelse

Rengøringskumme, længde	297 mm
Udvidelsesmulighed, olieseparator	nej
Apparater, længde	355 mm
Udvidelsesmulighed, tørremodul	nej

Udvidelsesmulighed, skyllemodul	nej
Kapacitet, rengøringskumme	12 l
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering	nej
Rengøringskumme, bredde	238 mm
Rengøringskumme, højde	200 mm
Apparater, bredde	290 mm
Varmeeffekt	800 W
Apparathøjde	320 mm
Vægt	7,3 kg
Ultralyds-toppræstation	800 W
Energiforsyning	Eldrevet
Effektforbrug	1000 W
Bredde, indsætningskar	181 mm
Nominal spænding	230 V
Længde, indsætningskar	240 mm
Nominelt indhold	9 l
Produkttype	Ultralydsrensere

Tilbehør

Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg AK	082931 AK
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082932 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 10	082934 10
Indsatskar INOX Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 / 082924 12	082926 12
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 10	082932 10
	082930 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5
Påfyldningsmængde l/kg 10

082935 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082930 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082934 2,5

Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 1

082931 1