

SONO  SWISS®**Ultralydsrensere PRESET, Kapacitet: 6l****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082923 6
GTIN	2050001962928
Artikelklasse	04E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.
Stationære apparater: PRESET – trukket specialstål, til lagring af hyppige anvendelser.

Anvendelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Ultralydsrensere med dæksel, uden kar (nr. 082926).

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.

Teknisk beskrivelse

Apparater, bredde	205 mm
Rengøringskumme, bredde	150 mm
Rengøringskumme, længde	298 mm
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering	nej

Varmeeffekt	400 W
Udvidelsesmulighed, tørremodul	nej
Kapacitet, rengøringskumme	6 l
Vægt	4,8 kg
Udvidelsesmulighed, olieseparator	nej
Udvidelsesmulighed, skyllemodul	nej
Apparathøjde	270 mm
Rengøringskumme, højde	150 mm
Apparater, længde	355 mm
Ultralyds-toppræstation	600 W
Effektforbrug	550 W
Nominel spænding	230 V
Energiforsyning	Eldrevet
Længde, indsætningskar	246 mm
Bredde, indsætningskar	106 mm
Nominelt indhold	4,3 l
Produkttype	Ultralydsrensere

Tilbehør

Indsatskar INOX Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 / 082924 6	082926 6
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 10	082932 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 10	082930 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082932 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082930 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 10	082934 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082934 2,5
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 1	082931 1
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5 Påfyldningsmængde l/kg 10	082935 10
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg AK	082931 AK