

SONO  SWISS®**Ultralydsrensere PRESET, Kapacitet: 3l****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 082923 3 |
| GTIN | 2050001962911 |
| Artikelklasse | 04E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.
Stationære apparater: PRESET – trukket specialstål, til lagring af hyppige anvendelser.

Anvendelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Ultralydsrensere med dæksel, uden kar (nr. 082926).

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.
Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|--------|
| Apparater, bredde | 190 mm |
| Apparathøjde | 220 mm |
| Rengøringskumme, højde | 97 mm |
| Apparater, længde | 300 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Varmeeffekt | 200 W |
| Udvidelsesmulighed, olieseparator | nej |
| Udvidelsesmulighed, tørremodul | nej |
| Rengøringskumme, længde | 235 mm |
| Ultralyds-toppræstation | 320 W |
| Udvidelsesmulighed, skyllemodul | nej |
| Rengøringskumme, bredde | 134 mm |
| Kapacitet, rengøringskumme | 3 l |
| Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering | nej |
| Vægt | 2,8 kg |
| Længde, indsætningskar | 191 mm |
| Effektforbrug | 280 W |
| Energiforsyning | Eldrevet |
| Bredde, indsætningskar | 95 mm |
| Nominel spænding | 230 V |
| Nominelt indhold | 1,9 l |
| Produkttype | Ultralydsrensere |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 10 | 082932 10 |
| Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 2,5 | 082934 2,5 |
| Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 10 | 082930 10 |
| Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg AK | 082931 AK |
| Indsatskar INOX Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 / 082924 3 | 082926 3 |
| Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 1 | 082931 1 |

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082932 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082930 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4
Påfyldningsmængde l/kg 10

082934 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5
Påfyldningsmængde l/kg 10

082935 10