

SONO  SWISS®**Ultralydsrensere PRESET, Kapacitet: 18l****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082923 18
GTIN	2050001963468
Artikelklasse	04E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.  
Stationære apparater: PRESET – trukket specialstål, til lagring af hyppige anvendelser.

**Anvendelse:**

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

**Leveringsomfang:**

Ultralydsrensere med dæksel, uden kar (nr. 082926).

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.  
Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.

**Teknisk beskrivelse**

Kapacitet, rengøringskumme	18 l
Udvidelsesmulighed, tørremodul	nej
Udvidelsesmulighed, olieseparator	nej
Apparathøjde	320 mm

Rengøringskumme, højde	200 mm
Udvidelsesmulighed, skyllemodul	nej
Rengøringskumme, længde	330 mm
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering	nej
Vægt	8,7 kg
Apparater, længde	386 mm
Ultralyds-toppræstation	800 W
Rengøringskumme, bredde	300 mm
Varmeeffekt	800 W
Apparater, bredde	355 mm
Nominel spænding	230 V
Længde, indsætningskar	267 mm
Effektforbrug	1000 W
Bredde, indsætningskar	241 mm
Energiforsyning	Eldrevet
Nominelt indhold	12,9 l
Produkttype	Ultralydsrensere

## Tilbehør

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082934 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 10	082930 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082930 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5 Påfyldningsmængde l/kg 10	082935 10
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 1	082931 1
	082932 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2  
Påfyldningsmængde l/kg 10

Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg AK

082931 AK

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4  
Påfyldningsmængde l/kg 10

082934 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2  
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082932 2,5