

SONO  SWISS[®]**Ultralydsrensers PRESET, Kapacitet: 30l****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082923 30
GTIN	2050001962720
Artikelklasse	04E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.
Stationære apparater: PRESET – trukket specialstål, til lagring af hyppige anvendelser.

Anvendelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Ultralydsrensers med dæksel, uden kar (nr. 082926).

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.

Teknisk beskrivelse

Ultralyds-toppræstation	1200 W
Kapacitet, rengøringskumme	30 l
Rengøringskumme, længde	570 mm
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering	nej

Vægt	11,2 kg
Udvidelsesmulighed, olieseparator	nej
Udvidelsesmulighed, tørremodul	nej
Apparater, bredde	355 mm
Varmeeffekt	1200 W
Rengøringskumme, bredde	330 mm
Udvidelsesmulighed, skyllemodul	nej
Apparater, længde	570 mm
Apparathøjde	320 mm
Rengøringskumme, højde	200 mm
Nominel spænding	230 V
Bredde, indsætningskar	238 mm
Effektforbrug	1500 W
Længde, indsætningskar	443 mm
Energiforsyning	Eldrevet
Nominelt indhold	20,6 l
Produkttype	Ultralydsrensere

Tilbehør

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082930 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082934 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 10	082930 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 10	082932 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5 Påfyldningsmængde l/kg 10	082935 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 10	082934 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082932 2,5
Indsatskar INOX Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 / 082924 30	082926 30
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg AK	082931 AK
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 1	082931 1