

SONO  SWISS[®]**Ultralydsrensers DURA-T, Kapacitet: 90l****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082924 90
GTIN	
Artikelklasse	04E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.
Bordapparat: DURA – svejsede DUPLEX-beholdere i specialstål egnet til skifteholdsarbejde.

Anvendelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Ultralydsrensers med dæksel, uden kar (nr. 082926).

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.

Apparater, længde: 700 mm

Apparater, bredde: 625 mm

Apparathøjde: 467 mm

Længde, indsætningskar: 550 mm

Bredde, indsætningskar: 465 mm

Rengøringskumme, højde: 300 mm

Teknisk beskrivelse

Vægt	42,5 kg
Udvidelsesmulighed, olieseparator	nej
Udvidelsesmulighed, skyllemodul	nej
Apparater, længde	700 mm
Rengøringskumme, højde	300 mm
Apparathøjde	467 mm
Varmeeffekt	2000 W
Apparater, bredde	625 mm
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering	nej
Rengøringskumme, bredde	500 mm
Kapacitet, rengøringskumme	90 l
Udvidelsesmulighed, tørremodul	nej
Rengøringskumme, længde	600 mm
Ultralyds-toppræstation	3200 W
Effektforbrug	2800 W
Længde, indsætningskar	550 mm
Energiforsyning	Eldrevet
Bredde, indsætningskar	465 mm
Nominel spænding	230 V
Nominelt indhold	75 l
Produkttype	Ultralydsrensere

Tilbehør

Indsatskar INOX Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 / 082924 90	082926 90
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 1	082931 1
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T1	082930 T1

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 10	082930 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082930 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T3 Påfyldningsmængde l/kg 0,85	082933 0,85
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5 Påfyldningsmængde l/kg 10	082935 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T9 Påfyldningsmængde l/kg 10	082939 10
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 25	082931 25
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082932 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T3 Påfyldningsmængde l/kg 25	082933 25
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T6 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082936 2,5
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg AK	082931 AK
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T7 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082937 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T2	082930 T2
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T9 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082939 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T8 Påfyldningsmængde l/kg 10	082938 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 10	082934 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082934 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 10	082932 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T6	082930 T6
Låg Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 / 082924 90	082927 90

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T5	082930 T5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T6 Påfyldningsmængde l/kg 10	082936 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T7 Påfyldningsmængde l/kg 10	082937 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T8 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082938 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T3	082930 T3
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T4	082930 T4
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082935 2,5