


PRYOR

Udskiftelige slagtal og slagbogstaver normal skrift 0 0 – 9 og A – Z,

Skrifthøjde: 1,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085480 1,5
GTIN	5022044020139
Artikelklasse	08W

Beskrivelse

Udførelse:

Yderst præcist prægeværktøj til hurtig og rationel mærkning med **flere bogstaver og tal samtidig**.

Anvendelse:

Til signering af materialer (f.eks. typeskilte, værktøj, maskindele, etc.) med en **styrke på op til 1.200 N/mm²**.

Leveringsomfang:

100 stempeltyper
12 afstandsstykker (skrifthøjde 5 mm: 6 stk.)
1 pincet
1 sekskantnøgle
1 holder
i kunststofboks.

Reservedel:

Enkelte typer kan bestilles under nr. 085481 med angivelse af den ønskedeskrifthøjde/type (f.eks. nr. 085481 str. 3/E).

Teknisk beskrivelse

Antal anvendelige stempeltyper	12
Bredde, stempeltype	1,6 mm
Skrifthøjde	1,5 mm
Længde, stempelholder	20 mm
Højde, stempeltype	3,2 mm
Længde, stempeltype	15,87 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

Tilbehør

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/& mm	085481 1,5/&
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/A mm	085481 1,5/A
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/V mm	085481 1,5/V
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/LEER mm	085481 1,5/LEER
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/3 mm	085481 1,5/3
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/F mm	085481 1,5/F
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/- mm	085481 1,5/-
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/0 mm	085481 1,5/0
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/U mm	085481 1,5/U
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/1 mm	085481 1,5/1
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/M mm	085481 1,5/M

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/K mm	085481 1,5/K
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/C mm	085481 1,5/C
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/4 mm	085481 1,5/4
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/2 mm	085481 1,5/2
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/X mm	085481 1,5/X
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/Q mm	085481 1,5/Q
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/J mm	085481 1,5/J
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/Z mm	085481 1,5/Z
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/, mm	085481 1,5/,
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/D mm	085481 1,5/D
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/5 mm	085481 1,5/5
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/R mm	085481 1,5/R
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/N mm	085481 1,5/N
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/6 mm	085481 1,5/6
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5// mm	085481 1,5//
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/P mm	085481 1,5/P
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 1,5/T mm	085481 1,5/T
	085481 1,5/9

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 1,5/9 mm

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 1,5/l mm

085481 1,5/l

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 1,5/+ mm

085481 1,5/+

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 1,5/H mm

085481 1,5/H

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 1,5/8 mm

085481 1,5/8

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 1,5/W mm

085481 1,5/W

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 1,5/S mm

085481 1,5/S

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 1,5/Y mm

085481 1,5/Y

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 1,5/7 mm

085481 1,5/7

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 1,5/O mm

085481 1,5/O

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 1,5/L mm

085481 1,5/L

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 1,5/E mm

085481 1,5/E

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 1,5/B mm

085481 1,5/B

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 1,5/. mm

085481 1,5/.

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 1,5/G mm

085481 1,5/G