



Justerbar pendulstøtte riflet, udvendigt gevind, Gevind M: M20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370066 M20
GTIN	2050001961990
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

Kugle i kuglelejestål.

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejerspænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Teknisk beskrivelse

Maksimal belastning (statisk)	90 kN
Gevind M	M20
Kravelængde L ₂	50 mm
Længde 1	27,3 mm
Udv. Ø D ₁	20 mm
Nøglevidde str.	30 mm
Produkttype	Pendulunderlag

