




Justerbar pendulstøtte riflet, udvendigt gevind, Gevind M: M8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370066 M8
GTIN	2050001961952
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

Kugle i kuglelejestål.

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejerspænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Teknisk beskrivelse

Længde 1	11,6 mm
Udv. Ø D ₁	5,8 mm
Kravelængde L ₂	25 mm
Maksimal belastning (statisk)	8 kN
Gevind M	M8
Nøglevidde str.	13 mm
Produkttype	Pendulunderlag

