


Garant**Adapter Knivhoved / spændetang ER, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301113 27
GTIN	4062406099046
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Boring, kontaktflade på krave og ER-spændetangsholder er slebne; korpus er slebet efter hærkning for at opnå de bedste rundløbs- og afbalanceringskarakteristika. Med indvendig spændemøtrik for at opnå det mindst mulige udhæng (kan efter ønske også anvendes med tætningsskive). Gennemboret spændeskruer til indvendig køling.

Anvendelse:

Yderst fleksibel og prisbillig løsning, der forvandler enhver fræserhovedadapter til en spændetangsholder.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik (indvendig), spændeskruer.

Specialtilbehør:

Tætningsskiver nr. 309630; 309635.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309621.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	94 mm
Udvendig Ø D	60 mm
Til ER-spændetænger	32
Norm	DIN 6357
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm

Indvendig køling	ja
Produkttype	Spændetangsholder

Tilbehør

Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 7 mm	309635 7
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d SATZ mm	309635 SATZ
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 17 mm	309635 17
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 19 mm	309635 19
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 14 mm	309635 14
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 20 mm	309635 20
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 3 mm	309635 3
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 5 mm	309635 5
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 4 mm	309635 4
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 15 mm	309635 15
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 16 mm	309635 16
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 12 mm	309635 12
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 10 mm	309635 10
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 11 mm	309635 11
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 18 mm	309635 18
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 13 mm	309635 13
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 6 mm	309635 6
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 9 mm	309635 9
Tætningsskive til ER-spændemøtrik Spænde-Ø d 8 mm	309635 8