

SONO  SWISS®**Ultralydsrensers DURA-S, Kapacitet: 140l****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082925 140
GTIN	2050002003521
Artikelklasse	04E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.  
Stationære apparater: DURA-S multifrekvensapparat i Duplex-specialstål, generator med effektregulering og kortslutnings sikring

**Anvendelse:**

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

**Leveringsomfang:**

Ultralydsrensers med dæksel, uden kar (nr. 082926).

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.

Apparater, længde: 700 mm

Apparater, bredde: 750 mm

Apparathøjde: 800 mm

Længde, indsætningskar: 530 mm

Bredde, indsætningskar: 450 mm

Rengøringskumme, højde: 550 mm

## Teknisk beskrivelse

Apparater, bredde	750 mm
Kapacitet, rengøringskumme	140 l
Ultralyds-toppræstation	2400 W
Udvidelsesmulighed, olieseparator	nej
Rengøringskumme, bredde	500 mm
Apparater, længde	700 mm
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering	nej
Udvidelsesmulighed, tørremodul	nej
Vægt	80 kg
Udvidelsesmulighed, skyllemodul	nej
Apparathøjde	800 mm
Rengøringskumme, højde	550 mm
Rengøringskumme, længde	650 mm
Varmeeffekt	7500 W
Længde, indsætningskar	530 mm
Bredde, indsætningskar	450 mm
Effektforbrug	8840 W
Energiforsyning	Eldrevet
Nominel spænding	400 V
Nominelt indhold	142 l
Produkttype	Ultralydsrensere

## Tilbehør

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T9  
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082939 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 10	082934 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T3 Påfyldningsmængde l/kg 0,85	082933 0,85
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082935 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T8 Påfyldningsmængde l/kg 10	082938 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T1	082930 T1
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T3	082930 T3
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg AK	082931 AK
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5 Påfyldningsmængde l/kg 10	082935 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T6 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082936 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082934 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T9 Påfyldningsmængde l/kg 10	082939 10
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 1	082931 1
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T2	082930 T2
Indsatskar INOX Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 / 082924 140	082926 140
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 25	082931 25
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T6	082930 T6
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082930 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T8 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082938 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T3 Påfyldningsmængde l/kg 25	082933 25

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 10	082932 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T6 Påfyldningsmængde l/kg 10	082936 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T7 Påfyldningsmængde l/kg 10	082937 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T4	082930 T4
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T7 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082937 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 10	082930 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T5	082930 T5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082932 2,5