

SONO  SWISS[®]**Ultralydsrensers DURA-S, Kapacitet: 220l****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

082925 220

GTIN

Artikelklasse

04E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.
Stationære apparater: DURA-S multifrekvensapparat i Duplex-specialstål, generator med effektregulering og kortslutnings sikring

Anvendelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Ultralydsrensers med dæksel, uden kar (nr. 082926).

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.

Apparater, længde: 800 mm

Apparater, bredde: 900 mm

Apparathøjde: 800 mm

Længde, indsætningskar: 630 mm

Bredde, indsætningskar: 600 mm

Rengøringskumme, højde: 550 mm

Teknisk beskrivelse

Vægt	110 kg
Udvidelsesmulighed, olieseparator	nej
Ultralyds-toppræstation	3600 W
Udvidelsesmulighed, tørremodul	nej
Apparater, bredde	900 mm
Rengøringskumme, bredde	650 mm
Rengøringskumme, højde	550 mm
Varmeeffekt	10000 W
Kapacitet, rengøringskumme	220 l
Udvidelsesmulighed, skyllemodul	nej
Rengøringskumme, længde	750 mm
Apparathøjde	800 mm
Apparater, længde	800 mm
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering	nej
Længde, indsætningskar	630 mm
Effektforbrug	11940 W
Bredde, indsætningskar	600 mm
Energiforsyning	Eldrevet
Nominel spænding	400 V
Nominelt indhold	220 l
Produkttype	Ultralydsrenser

Tilbehør

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T8
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082938 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T7 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082937 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T1	082930 T1
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T6 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082936 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T3	082930 T3
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T9 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082939 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T3 Påfyldningsmængde l/kg 25	082933 25
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T6	082930 T6
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T4	082930 T4
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T3 Påfyldningsmængde l/kg 0,85	082933 0,85
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 10	082932 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082934 2,5
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg AK	082931 AK
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T9 Påfyldningsmængde l/kg 10	082939 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082935 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T8 Påfyldningsmængde l/kg 10	082938 10
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 25	082931 25
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082930 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 10	082930 10
	082936 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T6
Påfyldningsmængde l/kg 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5
Påfyldningsmængde l/kg 10

082935 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082932 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4
Påfyldningsmængde l/kg 10

082934 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T7
Påfyldningsmængde l/kg 10

082937 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg T2

082930 T2

Indsatskar INOX Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 /
082924 220

082926 220

Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 1

082931 1

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg T5

082930 T5