

## Skærehoved, Højre, System / plattestørrelse: QC/11S



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260916 QC/11S
GTIN	4251414902732
Artikelklasse	29D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**. Smal udførelse.

#### Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **14xD**.

Indvendig køling: ja

System: QC

ISO-kode-vendeskærsplatte: STUCR/L 11

passende vendeskærsplatter: TC.. 1102..

Passende basisenhed: 264900 - 264908

Mindste forborings-Ø  $D_{min}$ : 22 mm

Midterforskydning: 11 mm

Samlet længde: 20 mm

### Teknisk beskrivelse

Midterforskydning	11 mm
ISO-kode-vendeskærsplatte	STUCR/L 11
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	22 mm

System	QC
Vendeplatteskrue	269022 4
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde	20 mm
Serie	Skærehoved
Passende basisenhed	264900 - 264908
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Skaft-Ø	20 mm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

## Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500
Bit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8