

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261118 20/11
GTIN	4062406099817
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	E20S SVUBR/L 11
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde L ₂	18 mm
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Midterforskydning L ₃	13 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	25 mm
Hovedlængde L ₁	20,5 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang