

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261119 25/11 |
| GTIN | 4062406099855 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Vendeplatteskruesæt | 269028 7 |
| Spændehøjde L ₂ | 23 mm |
| Midterforskydning L ₃ | 17 mm |
| passende vendeskærsplatter | VB.. 1103.. |
| Mindste forborings-Ø D _{min} | 31,5 mm |
| Plattestørrelse | 11 mm |
| ISO-kode holder | E25S SVUBR/L 11 |
| Hovedlængde L ₁ | 23 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader |
| Samlet længde L | 250 mm |
| Skaft-Ø D _s | 25 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Indsatstype | Venstre |
| Indv. drejedybde op til | 8×D |
| Skæremateriale | HM |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |

Produkttype

Borestang