

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261119 16/11
GTIN	4062406099831
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	93 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Samlet længde L	200 mm
ISO-kode holder	E16R SVUBR/L 11
Hovedlængde L_1	16,5 mm
Midterforskydning L_3	11 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	21 mm
Plattestørrelse	11 mm
Spænde højde L_2	15 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang