

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261118 16/11
GTIN	4062406099107
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	E16R SVUBR/L 11
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Spændehøjde L ₂	15 mm
Midterforskydning L ₃	11 mm
Hovedlængde L ₁	16,5 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	21 mm
Samlet længde L	200 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D _s	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang