

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261118 25/11
GTIN	4062406099824
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	23 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Midterforskydning L_3	17 mm
Spændehøjde L_2	23 mm
Samlet længde L	250 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D_{min}	31,5 mm
ISO-kode holder	E25S SVUBR/L 11
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang