

Garant**Fladspændepatron Form ADB med kølekanal, BT 40 A = 100, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302606 16 |
| GTIN | 4062406100117 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min⁻¹. **Med kølekanaler, der kan lukkes.**

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Udvendig Ø D | 48 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 16 mm |
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 16 |
| Udragende længde, A-mål | 100 mm |
| Adapter | BT 40 A = 100 |
| Norm | DIN 6359 |
| Holder-standard | ISO 7388-2 |
| Holder-standard | JIS B6339 |
| Form | ADB |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Fladespændepatron |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 | 308765 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308795 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40 | 308802 40 |
| Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40 | 308806 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308790 40 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 | 308760 40 |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40 | 308820 40 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40 | 308785 40 |
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40 | 308830 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40 | 308801 40 |
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 16 mm | 309900 16 |