

Garant**Fladespændepatron Form ADB med kølekanal, BT 40 A = 100, Spænde-Ø D1: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302606 18
GTIN	4062406100124
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min⁻¹. **Med kølekanaler, der kan lukkes.**

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	18 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	16
Udvendig Ø D	50 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Adapter	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 16 mm	309900 16