

**Garant****Fladespændepatron Form ADB med kølekanal, BT 40 A = 100, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302606 20     |
| GTIN                | 4062406100131 |
| Artikelklasse       | 31A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Med kølekanaler, der kan lukkes.**

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Udragende længde, A-mål        | 100 mm        |
| Udvendig Ø D                   | 52 mm         |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub>        | 20 mm         |
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 20            |
| Adapter                        | BT 40 A = 100 |
| Norm                           | DIN 6359      |
| Holder-standard                | ISO 7388-2    |
| Holder-standard                | JIS B6339     |
| Form                           | ADB           |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Rundløbsnøjagtighed  | ≤ 3 µm            |
| Spåntagningsstrategi | HPC               |
| Produkttype          | Fladespændepatron |

## Tilbehør

|  |           |
|--|-----------|
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40   | 308760 40 |
| Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40   | 308806 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40   | 308790 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40   | 308802 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40   | 308795 40 |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40 | 308820 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40                          | 308801 40 |
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40                             | 308830 40 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40   | 308785 40 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40   | 308765 40 |
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 20 mm   | 309900 20 |