

**Garant****ER-spændetangspatron Form ADB, BT 40 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302765 16
GTIN	4062406100223
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus.

- **Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Spændemøtrik afbalanceret (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimale slidegenskaber og momentoverførsel takket være belagt præcisionsspændemøtrik.**

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive ER-spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300. Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Bemærk:**

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra ER-spændemøtrik	16
Spændeområde	0,5 - 10 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm

Udvendig Ø D	28 mm
ER-spændenøgle	16
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	0,5-10 mm
Adapter	BT 40 A = 100
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309402 2,8

ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spændemøtriktil HiRunER-spændetangspatron Til ER 16	309617 16
Spændenøgler til antræksboltelISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
ER-spændemøtrikHigh Speed Til ER 16	309610 16
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308922 7
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308920 4
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309445 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308901 4
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309403 4
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309402 8

ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308921 10
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spændemøtrik Til ER 16	309580 16
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308921 8
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308922 9
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308921 7
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 16	309612 16
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308906 4
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308921 4
	309445 2

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2 mm

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309402 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309403 8
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætning Passer til konus 40	308806 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308901 3
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309404 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309403 9
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
Spændebolt 60° tætning Passer til konus 40	308785 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308922 5
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308901 7