



Trykluftligeslibere, Type: SMP60



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079440 SMP60
GTIN	5000630
Artikelklasse	03P

Beskrivelse

Udførelse:

ATA – trykluftligesliber **med 3 mm spændetænger** til fine fræse-, slibe- og graveringsopgaver. **Integreret forfilter.** Turbinedrevet minisliber med et **maksimalt omdrejningstal på 60000 1/min.**

Teknisk beskrivelse

Udgangseffekt	85 W
Spændepatron-Ø	3 mm
Arbejdsstøj	68 dB(A)
Producentbetegnelse	SPM 60 R
Vægt	0,17 kg
Maks. luftbehov	230 l/min
maks. omdrejningstal	60000 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Længde	140 mm
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Ligesliber

