

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261326 16/11
GTIN	4062406100490
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning L <sub>3</sub>	2 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Spændehøjde L <sub>2</sub>	15 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	E16R SVJCR/L11
Halsbredde L <sub>4</sub>	9,5 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Hovedlængde L <sub>1</sub>	31,4 mm
Samlet længde L	200 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	22 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang