

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261326 20/11
GTIN	4062406100506
Artikelklasse	21T

**Beskrivelse**

Borestænger HM 20/11 mm ISO-kode holder: E20S SVJCR/L11

Indstillingsvinkel  $\kappa$ : 142 grader

passende vendeskærsplatter: VC..1103..

Mindste forborings-Ø  $D_{\min}$ : 24 mm

Midterforskydning  $L_3$ : 2 mm

Spændehøjde  $L_2$ : 19 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	250 mm
Plattestørrelse	11 mm
Halsbredde	11 mm
passende vendeskærsplatter	VC..1103..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Midterforskydning $L_3$	2 mm
Spændehøjde $L_2$	19 mm
Hovedlængde $L_1$	38 mm
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	24 mm
ISO-kode holder	E20S SVJCR/L11
Indstillingsvinkel $\kappa$	142 grader
Skaft-Ø	20 mm

Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja
Skafttype	Borestang
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang