

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261326 12/07
GTIN	4062406100452
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	E12M SVJCR/L07
Midterforskydning $L_3$	2 mm
Samlet længde L	150 mm
Halsbredde $L_4$	7,8 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Plattestørrelse	7 mm
Hovedlængde $L_1$	18 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	142 grader
Spændehøjde $L_2$	11 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	13 mm
Skaft-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang