

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261326 8/05
GTIN	4062406100414
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 26
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	8 mm
Midterforskydning $L_3$	3 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	142 grader
Samlet længde $L$	80 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Plattestørrelse	5 mm
Spændehøjde $L_2$	7,5 mm
ISO-kode holder	E08F SVJCR/L05
Halsbredde $L_4$	6 mm
Hovedlængde $L_1$	26 mm
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang