

Garant**Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, BT 40 A = 100, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302905 40
GTIN	4062406100483
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min⁻¹. Form ADB.

Anvendelse:

Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.

Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

Teknisk beskrivelse

passende specialnøgle nr. 309840	40
Dorn-Ø d ₁	40 mm
Udvendig Ø D	70 mm
Ekstra medbringerring nr. 309870	40
Udragende længde, A-mål	100 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
Spænde-Ø D ₁	40 mm

Adapter	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40