

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	5 mm
Halsbredde L <sub>4</sub>	6 mm
ISO-kode holder	E08F SVJCR/L05
Midterforskydning L <sub>3</sub>	3 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Spændehøjde L <sub>2</sub>	7,5 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Samlet længde L	80 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	26 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang