

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261327 16/11
GTIN	4062406100650
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	22 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Samlet længde L	200 mm
Midterforskydning L_3	2 mm
Plattestørrelse	11 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Hovedlængde L_1	31,4 mm
ISO-kode holder	E16R SVJCR/L11
Halsbredde L_4	9,5 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang