

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261327 10/07
GTIN	4062406100636
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Halsbredde L ₄	6,3 mm
Hovedlængde L ₁	18 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Samlet længde L	125 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	13 mm
Plattestørrelse	7 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Midterforskydning L ₃	1,5 mm
Spændehøjde L ₂	9 mm
ISO-kode holder	E10K SVJCR/L07
Skaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang