

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261327 12/07
GTIN	4062406100643
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 27
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Hovedlængde L_1	18 mm
Midterforskydning L_3	2 mm
Plattestørrelse	7 mm
Spændehøjde L_2	11 mm
Halsbredde L_4	7,8 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	13 mm
ISO-kode holder	E12M SVJCR/L07
Samlet længde L	150 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang